



3031



## Interruptor simples, 10AX 250V

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe