



3031



Interruptor simples, 10AX 250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Material Metal, Plástico

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 41 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão, Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Iluminação Pode ser iluminado utilizando unidades com lâmpadas luminescentes, incandescentes ou LED com terminal N

