



303550

Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Materiais

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso
------------------	--

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Modo de instalação	Baixa profundidade de instalação, Sem garras de expansão
--------------------	--

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
------------	---

Modo de comutação	Série
-------------------	-------