



303550

Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

Características técnicas

Funções

switchingangle	3.5 °
----------------	-------

Configuração

modo de comutação	comutador de lustre
antibacterialtreatment	Não

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	41.6 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
----------	------------------

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão, baixa profundidade de instalação
--------------------	--

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
Tipo de ligação	Ligação rápida

Equipamento

iluminação	para sinalização ou monitorização de circuitos
------------	--

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Identificação

Aplicações	Comando de iluminação
Série de design principal	Light control