



303650

## Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 19,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

### Textos

Modo de instalação Baixa profundidade de instalação, Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Interruptor/comutador