



303808

## Comutador de escada duplo, 10AX 250V

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Para iluminação

