



3315417003

## K.1/K.5 - tomada VGA paraf., alum lac

### Características técnicas

#### Conectividade

saída	com saída direita
Tipo de fichas	Compatível com S-VGA

#### Frequência

Faixa de frequência de vídeo	máx. 160 MHz
------------------------------	--------------

#### Ecrã

Resolução	máx. 1280 x 1024 px
-----------	---------------------

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Ligação

Seção transversal do condutor	máx. 1.5 mm <sup>2</sup>
modo de ligação	com terminais de elevação roscados para ligação ao cabo VGA de 15 núcleos

#### Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte	com anel de suporte
-----------------------------------	---------------------

#### Identificação

Série de design principal	berker K.5
---------------------------	------------