



1930/GIs/Plzz - comutador estores, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Materiais

Cor Branco

Material Metal, Plástico

Acabamento Brilhante

Tratamento Sem tratamento

3811