



381103

## 1930/Glas - comutador estores, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface Rotativo

#### Configuração

modo de comutação com posição 0

#### Compatibilidade

iftttsupportavailable Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

#### Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 AX

#### Dimensões

Profundidade 56 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

#### Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

#### Segurança

Índice de protecção IP IP20

#### Identificação

Série Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie