



38112189

R.classic - comutador estores, branco

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Rotativo
Modo de fixação	Encastrada

Configuração

modo de comutação	com posição 0
-------------------	---------------

Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	10 AX

Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade	58 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	brilhante

Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Identificação

Série de design principal	Serie R.classic
---------------------------	-----------------