



381201

1930/GIs/Plzz - comut.bip.estores, preto

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface Rotativo

Funções

função com função de bloqueio por toque

Configuração

modo de comutação com posição 0

Principais características eléctricas

Tensão nominal 250 V

Tensão nominal 250 V AC

Corrente nominal 10 A

Corrente eléctrica

Corrente de comutação 10 A

Dimensões

Profundidade 56 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor da série preto

Cor Preto

Cor preto intenso

Cor RAL RAL 9005 - Preto intenso

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

modo de instalação para fixação por parafuso

Ligação

modo de ligação com terminais de parafuso

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Identificação

Série Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie