



382210

Interr. chave estores, bipolar, s/canhão

Características técnicas

| | |
|------------------------|--|
| Séries relacionadas | Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1 |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 AX (100W LED (SBL)) |

Materiais

| | |
|------------|-----------------|
| Acabamento | Mate |
| Material | Metal, Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento |

Comandos e sinalizadores

| | |
|---|------------------------|
| Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas | Interruptor de 2 polos |
|---|------------------------|

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Textos

| | |
|--------------------|---|
| Modo de comutação | Com posição neutra |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão |