



382610

Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 AX (100W LED (SBL))

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Instalação / montagem

Montagem Saliente

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor/comutador bipolar