



382610

## Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 16 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

### Instalação / montagem

Montagem Saliente

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

### Dimensões

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

### Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor/comutador bipolar