



383120

Botão de chave p/ estores, s/canhão

Características técnicas

Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
AT_PUBSwitchingCurrent	10 A

Materiais

Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Botão de pressão de 1 polos
---	-----------------------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Textos

Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso, Sem garras de expansão
