



383803

1930/Glas/R.c - botão rot. duplo, 2 entr

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Arquitetura

Número de polos 2

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Tipo de botão de pressão Botão de pressão de grupo

Séries relacionadas Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Sistema Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic

Materiais

Material Metal, Plástico

Transparente Não

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Dimensões

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

Textos

Impressão Sem gravação

Modo de comutação Com posição neutra

Tipo de ligação Com terminais de parafuso