



3861

### Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V

#### Características técnicas

##### Tensão

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tensão nominal         | 250 - 250 V |
| AT_PUBSwitchingCurrent | 16 A        |

##### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 46 mm |
|--------------|-------|

##### Materiais

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
|----------|-----------------|

##### Arquitetura

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

##### Textos

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Modo de comutação | Com posição neutra 0-1-2-3 |
| Tipo de ligação   | Com terminais de parafuso  |