



386103

Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 - 250 V

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade 42 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Materiais

Material Metal, Plástico

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Rotativo

Textos

Modo de comutação Com posição neutra 0-1-2-3

Tipo de ligação Com terminais de parafuso