



386113

### Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de interface	Rotativo
Modo de fixação	Encastrada

##### Configuração

modo de comutação	sem posição 0: 2-1-3
-------------------	----------------------

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	10 AX

##### Corrente eléctrica

Corrente de comutação	10 AX
-----------------------	-------

##### Dimensões

Profundidade	42 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Material	Plástico + metal
Aparência da superfície	outro

##### Ligação

modo de ligação	com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

##### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

##### Identificação

Aplicações	Controlo de HVAC
Série de design principal	Mecanismos

##### Instruções

Texto de indicação	Para aparelhos de ar condicionado e ventoínhas.
--------------------	---