



387600

1930/GIs/Plzz - comut. escada rotativo

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Acabamento Mate

Material Metal, Plástico

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor/comutador