



387603

## 1930/Glas/R.c - comut. escada rotativo

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Materiais

Material Metal, Plástico

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 0

### Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto

### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor/comutador