



41097006

## K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., antrc mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker K.1

#### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Capacidade**

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Textos**

---

|           |              |
|-----------|--------------|
| Impressão | Sem gravação |
|-----------|--------------|

---

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Tampa | Placa de cobertura central |
|-------|----------------------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Iluminação | Benefício adicional pela combinação de uma tomada com uma luz de orientação |
|------------|---|

---

|          |   |
|----------|---|
| Cablagem | Possibilidade de encapsulamento, portanto, também é ideal para montagem |
|----------|---|

---

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |
|----------|---------------------------------|