



41666089

## Q.x - tomada NEMA 5-15 R, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 15 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 125 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem 19 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Aveludado

Material Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada NEMA

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

**Capacidade**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

---

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

---

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------