

41668982

S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, creme

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 15 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal 125 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade da montagem 19 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiais

Cor Creme

Código RAL 1013

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada NEMA

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------