



**S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	15 A
------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	125 V
----------------	-------

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

**Dimensões**

Profundidade da montagem	19 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	30 mm
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Textos**

41668989

