



41668989

## S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 15 A

#### Tensão

Tensão nominal 125 V

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem 19 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 30 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada NEMA

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Textos

