



41668989

## S.1/B.x - tomada NEMA 5-15 R, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	15 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	125 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade da montagem	19 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	30 mm
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

#### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Textos

