



41681909

### S.1/B.x - tomada NEMA 5-20 R, branco mate

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Tensão

Tensão nominal	125 V
----------------	-------

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

##### Dimensões

Profundidade da montagem	19 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

##### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

##### Acessórios

**Capacidade**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

---

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

---

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------