



41686084

Q.x - tomada NEMA 5-20 R, alumínio

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
Número de pólos	bipolar + terra

Principais características eléctricas

Tensão nominal	125 V AC
Corrente nominal	20 A

Dimensões

Profundidade de montagem	19 mm
--------------------------	-------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Alumínio
Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado

Instalação, montagem

modo de instalação	sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Secção transversal do condutor (rígida)	4
modo de ligação	com terminais de parafuso

Padrões

Standard	NEMA 5-20 R
----------	-------------

Segurança

protecção	sem protecção de contacto aprimorada
-----------	--------------------------------------

Identificação

Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1

Instruções

Texto de indicação	Não certificado pela UL.
--------------------	--------------------------