



## Q.x - tomada NEMA 5-20 R, antracite

## Características técnicas

Intensidade de corrente	
Corrente nominal	20 A
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Tensão	
Tensão nominal	125 V
Conectividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso
ìndice de proteção	
Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20
Dimensões	
Profundidade da montagem	19 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Materiais	
Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico
Instalação / montagem	
Montagem	Encastrar
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central

Sem proteção de contacto aprimorada

Com terminais de parafuso

Proteção

Tipo de ligação