



41688989

S.1/B.x - tomada NEMA 5-20 R, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	125 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade da montagem	19 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	NEMA
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------