

41688989

**S.1/B.x - tomada NEMA 5-20 R, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 20 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Tensão**

Tensão nominal 125 V

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

**Dimensões**

Profundidade da montagem 19 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

**Materiais**

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada NEMA

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

**Acessórios**

**Capacidade**

---

Número de módulos	1
-------------------	---

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

---

Tampa	Placa de cobertura central
-------	----------------------------

---

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------