



451515

Tomada TV+FM, passagem 15dB

Características técnicas

Conectividade

recepção / Transmissão para recepção terrestre, para transmissão analógica e digital

Frequência

broadbandtechnology 5...2400 MHz

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz 13.5 dB

Atenuação de ligação a 860 MHz 13 dB

Materiais, acabamento, cores

Material metal

Instalação, montagem

Sistema para distribuidores SAT domésticos, para comunidade, sistemas de cabo DVB-T e banda larga

Ligação

modo de ligação com terminais de encaixe

Equipamento

Placa de suporte / aro de suporte os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...55 °C

Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Tecnologia de comunicação