



4583

## WLAN Access-Point, encastrado, PoE

### Características técnicas

#### Conectividade

Débito de dados Ethernet 10/100 Mbit/s

#### Voltagem

Consumo de energia, modo de espera  
(Canal 1 / Canal 2) 48 V DC

#### Dimensões

Profundidade de montagem 40 mm

#### Frequência

Banda de frequências 2.4 GHz

#### Potência

powerconsumptionpoe máx. 3 W

poweroutputpoe máx. 6.49 W

#### Armazenamento

transferrate wlan máx. 150 Mbit/s

#### Software

Actualização actualizações de software disponíveis por download

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

#### Identificação

Aplicações Tecnologia de comunicação

Série de design principal Tecnologia de comunicação