



4587

RJ45 Cat.6a blindada, dupla (LSA+)

Características técnicas

Frequência

Largura de banda de transmissão 500 - 500 MHz

Equipamento

Número de saídas 2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Textos

Modo de instalação Fixação com parafuso através da placa de suporte,
Sem garras de expansão

Tensão Adequado para PoE+

Tipo de ligação Com LSA + terminais