



47228982

## S.1/B.x - Schuko monob. obtur, creme

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 80,50 mm

Largura 80,50 mm

Séries relacionadas Berker S.1

#### Materiais

Cor Creme

Código RAL 1013

Acabamento Brilhante

Material Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	1
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada