



47229939

S.1/B.x - Schuko monob. obtur, alum mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Altura 70,80 mm

Largura 70,80 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Berker S.1

Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura completa
Proteção	Proteção de contacto aprimorada