



47231404

## S.1/B.x - tom. Schuko obturad., alum mt

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,60 mm
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

#### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada