



47232089

R.1/R.3 - Schuko c/ obturad., branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	40,80 mm
--------------	----------

Materiais

Cor	Branco
-----	--------

Código RAL	9010
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
----------------------------	-----

Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada