



47236084

## Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	42 mm
--------------	-------

Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
---------------------	------------------------------------

#### Materiais

Cor	Alumínio
-----	----------

Código RAL	9006
------------	------

Acabamento	Aveludado
------------	-----------

Material	Duroplastic
----------	-------------

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada