



47236084

Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio

Características técnicas

Arquitetura

Versão	DIN 49440
Modo de fixação	Encastrada

Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V AC
Corrente nominal	16 A

Dimensões

Profundidade de montagem	32 mm
installationdepthflushmountedboxes	31 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	Duroplástico
Aparência da superfície	aveludado
ismetalliccolour	Sim

Instalação, montagem

modo de instalação	com garras de expansão
--------------------	------------------------

Ligação

Bornes de junção	DIN 49073-1
Bornes de junção	de acordo com VDE 0620-1
modo de ligação	com terminais de encaixe

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
protecção	Protecção de contacto aprimorada
withenhancedcontactprotection	Sim

Identificação

Série de design principal	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Série	Berker Q.1