



47236084

## Q.x - Schuko c/ obturad., alumínio

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Aveludado

Material Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada