


47236086



Q.x - Schuko c/ obturad., antracite

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Aveludado

Material Duroplastic

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada