




47236089



## Q.x - Schuko c/ obturad., branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Séries relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Aveludado

Material Duroplastic

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

#### **Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### **Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

#### **Textos**

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada