



47298982

**S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, creme**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

**Dimensões**

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Altura	120,80 mm

**Materiais**

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos

2

**Textos**

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura completa

Proteção

Proteção de contacto aprimorada