



47299909

S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, brc mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal 250 V

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Altura 120,80 mm

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos

2

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura completa

Proteção

Proteção de contacto aprimorada