



47299939

S.1/B.x - Schuko x2 monob.obtur, alum mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Altura	121,50 mm
Largura	80,50 mm
Profundidade	47,60 mm

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Capacidade

Número de módulos

2

Textos

Impressão

Sem gravação

Tampa

Placa de cobertura completa

Proteção

Proteção de contacto aprimorada