



47357003

K.1/K.5 - tom. Schuko obtur., alumínio

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
--	-------

Profundidade da montagem	32 mm
--------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	42 mm
--------------	-------

Séries relacionadas	Berker K.5
---------------------	------------

Materiais

Cor	Alumínio
-----	----------

Código RAL	9006
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Alumínio, Termoplástico
----------	-------------------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
----------------------	-----

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
---	-----

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada