



47387009

## K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Índice de proteção IP	IP20

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	42 mm
Séries relacionadas	Berker K.1

#### Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Sim
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada