



47442079

### R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Tensão

Tensão nominal 250 V

##### Ligações

Tipo de conector/ficha Ficha/braçadeira

##### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

##### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Séries relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

##### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

##### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

##### Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso, Montagem com garras

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
<b>Acessórios</b>	
Tem campo de etiquetagem	Não
<b>Capacidade</b>	
Número de módulos	1
<b>Textos</b>	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada